

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Cod ISO Suport	E10H SVLCR/L07
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lungimea totală $L$	100 mm
Decalaj central $L_3$	7 mm
Lățime gât $L_4$	7,5 mm
Adâncime utilă $T$	5 mm
Ø cozii $D_5$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------