

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	E12K SVVCR/L07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungimea totală L	125 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	9 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	40 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	15,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------