

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	150 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Cod ISO Suport	E16M SVLCR/L07
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	19,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	55 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	14,5 mm
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------