

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	80 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	10,2 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Cod ISO Suport	E08F SVVCR/L05
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Decalaj central L_3	5,5 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Lungime cap L_1	26 mm
Adâncime utilă T	3,5 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------