

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lățime gât $L_4$	6,8 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală $L$	100 mm
Unghi de reglare $\kappa$	72,5 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Decalaj central $L_3$	8 mm
Lungime cap $L_1$	32 mm
Cod ISO Suport	E10H SVVCR/L07
Adâncime utilă $T$	6 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------