

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungime cap L_1	32 mm
Lățime gât L_4	6,8 mm
Decalaj central L_3	8 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Cod ISO Suport	E10H SVVCR/L07
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------