

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prealabile $D_{min}$	15,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Cod ISO Suport	E12K SV95CR/L07
Lățime gât $L_4$	9 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Lungimea totală $L$	125 mm
Lungime cap $L_1$	40 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Decalaj central $L_3$	9 mm
Adâncime utilă $T$	6 mm
Ø cozii $D_s$	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
-------------------------------------------------	-----------