

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	72,5 grad
Lățime gât L_4	12,9 mm
Cod ISO Suport	E16M SVVCR/L07
Lungime cap L_1	55 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Lungimea totală L	150 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Decalaj central L_3	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	19,5 mm
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------