

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261342 10/07
GTIN	4062406285616
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățime gât $L_4$	6,8 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Lungime cap $L_1$	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Decalaj central $L_3$	7 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	E10H SV95CR/L07
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungimea totală $L$	100 mm
Adâncime utilă $T$	5 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------