

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	E16M SV95CR/L07
Lățime gât L_4	12,9 mm
Lungime cap L_1	55 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	19,5 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Adâncime utilă T	8 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------