

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	E10H SV95CR/L07
Unghi de reglare κ	95 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărimea plăcuței	7 mm
Lățime gât L_4	6,8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Lungime cap L_1	32 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------