

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm

Date comandă

Numărul de comandă	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	100 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lățime gât L ₄	6,8 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	12,5 mm
Cod ISO Suport	A10H SVXCR/L07
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Lungime cap L ₁	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Decalaj central L ₃	7 mm
Unghi de reglare κ	113 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------