

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	48 mm
Decalaj central $L_3$	11 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	19,5 mm
Cod ISO Suport	A16M SVXCR/L07
Lungimea totală $L$	150 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare $\kappa$	113 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Adâncime utilă $T$	3 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27

269028 27