

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățime gât L_4	6 mm
Lungime cap L_1	15 mm
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Lungimea totală L	80 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Cod ISO Suport	A08F SVXCR/L05
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,2 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Unghi de reglare κ	113 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Decalaj central L_3	5 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_5	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------