

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	22 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lățime gât L_4	6,8 mm
Unghi de reglare κ	113 grad
Lungimea totală L	100 mm
Cod ISO Suport	A10H SVXCR/L07
Decalaj central L_3	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_5	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------