

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Cod ISO Suport	A12K SVXCR/L07
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	15,5 mm
Lungime activă L ₁	36 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Unghi de reglare κ	113 grad
Decalaj central L ₃	9 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27

269028 27