

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Cod ISO Suport	A16M SVXCR/L07
Lungime activă L <sub>1</sub>	48 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	19,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare κ	113 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27

269028 27