

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	80 mm
Unghi de reglare κ	113 grad
Lungime cap L ₁	15 mm
Cod ISO Suport	A08F SVXCR/L05
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Decalaj central L ₃	5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	9,2 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Mărimea plăcuței	5 mm
Înălțime de strângere L ₂	7,5 mm
Lățime gât L ₄	6 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D ₅	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------