

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	113 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Cod ISO Suport	E10H SVXCR/L07
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	12,5 mm
Decalaj central $L_3$	7 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm
Lățime gât $L_4$	6,8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungimea totală $L$	100 mm
Lungime cap $L_1$	32 mm
Adâncime utilă $T$	3 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------