

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare κ	113 grad
Cod ISO Suport	E10H SVXCR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lungime cap L_1	32 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Lățime gât L_4	6,8 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Lungimea totală L	100 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12,5 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------