

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Cod ISO Suport	E12K SVXCR/L07
Unghi de reglare κ	113 grad
Lungime cap L_1	40 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungime activă L_1	96 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
-------------------------------------------------	-----------