

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261368 12/07 |
| GTIN | 4062406285784 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Unghi de reglare κ | 113 grad |
| Lungime cap L_1 | 40 mm |
| Lungimea totală L | 125 mm |
| Decalaj central L_3 | 9 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 11 mm |
| Cod ISO Suport | E12K SVXCR/L07 |
| Mărimea plăcuței | 7 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D_{\min} | 15,5 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 0702.. |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 27 |
| Lungime activă L_1 | 96 mm |
| Adâncime utilă T | 3 mm |
| Ø cozii D_s | 12 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 8xD |
| Materialul sculei | Carbura |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27 | 269028 27 |
|---|-----------|