

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261368 16/07
GTIN	4062406285791
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Cod ISO Suport	E16M SVXCR/L07
Unghi de reglare κ	113 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungime activă L ₁	128 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	19,5 mm
Decalaj central L ₃	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Lungime cap L ₁	55 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 27	269028 27
---	-----------