



## Clichet de precizie telescopic 1/2 inch extensibil continuu, Tip: 1/2



### Date comandă

Numărul de comandă	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Clasa articolului	630

### Descriere

#### Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Fixarea se efectuează cu ajutorul inelului de fixare. Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Extensibil fără trepte pe o lungime de 414 – 614 mm. Clichet de precizie reversibil cu 90 de dinți. Moment de rotație maxim admis 1000 Nm.

#### Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

#### Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Număr de dinți: 90

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Lungimea totală	414 - 614 mm
Număr de dinți	90
Extensibilă cu cursă fără trepte	da
Tip produs	Clichet