



Bit de șurubelniță hexagonală, 3/8 inch, lung Acoperit cu strat TiN, Hexagon: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	637633 10
GTIN	4000896053650
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Tije cu strat de acoperire TiN, pentru o aderență și o rezistență la abraziune ridicate. Cu protecție optimă împotriva coroziunii.

Tijă din oțel special înalt aliat, rectificată.

Aplicație:

Recomandat ca optim pentru solicitări de durată, cum ar fi la înșurubările în serie.

Standard:

DIN 7422

Material:

Manșon din oțel crom-vanadiu, suprafață cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oțel special, cu strat de acoperire TiN.

Descriere tehnică

Ø parte antrenantă	19 mm
Lungime	43,5 mm
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară

