

**Garant****Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 30, Filet M × lungime L1: M12X25****Date comandă**

Numărul de comandă	301316 M12X25
GTIN	4062406286064
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Formă constructivă conică.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezei cu filet.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 44 mm

Ø găurii D<sub>1</sub> toleranță IT6: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Ø exterior D: 24 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Descriere tehnică**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	25 mm

Lungime activă dimensiune A	44 mm
Filet M	M12×25
Ø găurii D <sub>1</sub> toleranță IT6	12,5 mm
Ø exterior D	24 mm
Suport	SK 30
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare