

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 30, Filet M × lungime L1: M6X25****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301316 M6X25 |
| GTIN | 4062406286033 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 44 mm

Ø găurii D₁ toleranță IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Ø exterior D: 13 mm

Lungime utilă L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descriere tehnică

| | |
|----------------|-------|
| Filet M | M6×25 |
| Ø exterior D | 13 mm |
| L ₂ | 5 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ø găurii D ₁ toleranță IT6 | 6,5 mm |
| Lungime utilă L ₁ | 25 mm |
| Ø D ₂ | 10 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 44 mm |
| Suport | SK 30 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de aşchiere | HSC |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare |