

Garant
Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, BT 30, Filet M × lungime utilă L1: M6X25

Date comandă

Numărul de comandă	303133 M6X25
GTIN	4062406286088
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

Toate cozile superfinisate.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 47 mm

Ø găurii D₁ toleranță IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Ø exterior D: 13 mm

Lungime utilă L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descriere tehnică

Ø găurii D ₁ toleranță IT6	6,5 mm
Ø exterior D	13 mm
Lungime activă dimensiune A	47 mm
L ₂	5 mm

Filet M	M6×25
Lungime utilă L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Suport	BT 30
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308805 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
	308803 40

Șurub de tragere Hurco 60° cu alezaj și ajustaj etanșat
Recomandat pentru con ISO 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub
de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune
conică 40

308812 40

Șurub de tragere Hurco 60° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308804 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4
mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat
pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308780 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de
tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune
conică 40

308810 40