

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 30, Filet M × lungime L1: M16X25****Date comandă**

Numărul de comandă	301316 M16X25
GTIN	4062406286071
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Formă constructivă conică.

Aplicație:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 44 mm

Ø găurii D₁ toleranță IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ø exterior D: 29 mm

Lungime utilă L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descriere tehnică

L ₂	5 mm
Ø exterior D	29 mm
Lungime activă dimensiune A	44 mm

Ø găurii D ₁ toleranță IT6	17 mm
Filet M	M16×25
Ø D ₂	29 mm
Lungime utilă L ₁	25 mm
Suport	SK 30
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare