

**Garant**
**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	5 mm
Lățime gât $L_4$	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Înălțime de strângere $L_2$	7,5 mm
Lungime cap $L_1$	26 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	9,2 mm
Lungimea totală $L$	80 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Cod ISO Suport	E08F SV95CR/L05
Decalaj central $L_3$	5 mm
Adâncime utilă $T$	3 mm
Ø cozii $D_5$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------