

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	E08F SVVCR/L05
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	10,2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Lățime gât L <sub>4</sub>	6 mm
Lungimea totală L	80 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Decalaj central L <sub>3</sub>	5,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	26 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Adâncime utilă T	3,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------