

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	5 mm
Lungimea totală $L$	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	9,2 mm
Cod ISO Suport	E08F SVXCR/L05
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Lungime cap $L_1$	26 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Unghi de reglare $\kappa$	113 grad
Lățime gât $L_4$	6 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,5 mm
Adâncime utilă $T$	3 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
-------------------------------------------------	-----------