

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Unghi de reglare κ	95 grad
Cod ISO Suport	E08F SV95CR/L05
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Decalaj central L_3	5 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,2 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
-------------------------------------------------	-----------