

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	26 mm
Decalaj central L_3	5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Mărimea plăcuței	5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Unghi de reglare κ	113 grad
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Lungimea totală L	80 mm
Cod ISO Suport	E08F SVXCR/L05
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,2 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura

Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------