

Garant GRIDLINE

Set de cupe, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 50/1**Date comandă**

Numărul de comandă	950310 50/1
GTIN	4062406285890
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Elemente de compartimentare și separatoare din plastic. Suprafețele interioare ale elementelor de compartimentare crestate pentru compartimentare cu plăcuțe despărțitoare.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×20G.

Conținut:

Elemente de compartimentare 1K Cod 951415: 6 × Ref. 6×6/4; 3 × Ref. 6×8/4; 2 × Ref. 2×6/1; 1 × Ref. 2×8/1

Separatoare pentru elemente de compartimentare (10 bucăți) Cod 951275: 4 × Ref. C

Descriere tehnică

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	50 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	150 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	250 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	200 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	300 mm

Înălțimea compartimentului	25 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Material	plastic
recomandat începând de la înălțimea frontală a sertarelor	≥ 50 mm
Adâncime	500 mm
Lățime	500 mm
Înălțime	25 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Greutate	1,142 kg
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Cupe sertar

Accesorii

Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm1K Lățimexadâncime în G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Elemente de compartimentare separatoare,set de 10 buc Tip C	951275 C
Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm1K Lățimexadâncime în G / tip 6X8/4	951415 6X8/4
Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm1K Lățimexadâncime în G / tip 2X6/1	951415 2X6/1
Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm1K Lățimexadâncime în G / tip 2X8/1	951415 2X8/1