


Garant GRIDLINE

Set de cupe, 36×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 50/3**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 950410 50/3 |
| GTIN | 4062406286569 |
| Clasa articolului | 9GB |

Descriere**Execuție:**

Elemente de compartimentare și separatoare din plastic. Suprafețele interioare ale elementelor de compartimentare crestate pentru compartimentare cu plăcuțe despărțitoare.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×20G.

Conținut:

Elemente de compartimentare 1K Cod 951415: 2 × Ref. 6×6/4; 1 × Ref. 6×8/4; 4 × Ref. 6×6/3; 6 × Ref. 6×6/2; 3 × Ref. 6×8/2; 2 × Ref. 6×8/3

Separatoare pentru elemente de compartimentare (10 bucăți) Cod 951275: 2 × Ref. C; 2 × Ref. B; 2 × Ref. A

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 20 |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 36×20 |
| Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă | 900 mm |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 75 mm |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 50 mm |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 150 mm |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 125 mm |

| | |
|---|-------------|
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 100 mm |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 250 mm |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 200 mm |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 300 mm |
| Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 500 mm |
| Înălțimea compartimentului | 25 mm |
| recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G | 36 |
| Material | plastic |
| recomandat începând de la înălțimea frontală a sertarelor | ≥ 50 mm |
| Înălțime | 25 mm |
| Adâncime în G | 20 |
| Lățime în G | 36 |
| Lățime | 900 mm |
| Adâncime | 500 mm |
| Greutate | 1,868 kg |
| Caracteristici nume produs | 36x20G |
| Tip produs | Cupe sertar |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm1K Lățimexadâncime în G / tip 6X6/2 | 951415 6X6/2 |
| Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm1K Lățimexadâncime în G / tip 6X6/4 | 951415 6X6/4 |
| Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm1K Lățimexadâncime în G / tip 6X8/2 | 951415 6X8/2 |
| Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm1K Lățimexadâncime în G / tip 6X8/4 | 951415 6X8/4 |
| Elemente de compartimentare separatoare,set de 10 buc Tip C | 951275 C |

Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K
Lățime x adâncime în G / tip 6X6/3

951415 6X6/3

Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K
Lățime x adâncime în G / tip 6X8/3

951415 6X8/3

Elemente de compartimentare separatoare, set de 10 buc
Tip B

951275 B

Elemente de compartimentare separatoare, set de 10 buc
Tip A

951275 A