

Garant**Șubler digital HCT IP67 cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 150 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412780 150
GTIN	4062406286712
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP67 cu **bluetooth**. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5mm**. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat la modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero.

Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mână confortabilă**.

Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Pentru o operare simplă, există aplicația Connected Tools (HCT) de la Hoffmann Group, opțională și gratuită, pentru Android și iOS.

Avantaj:**HCT - Hoffmann Connected Tools**

Avantajele transmiției radio cu bluetooth:

- **Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicația dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.**
- **Libertate de mișcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.**
- **Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe mașină și transmisie prin radio către aplicația dumneavoastră.**
- **Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.
 Ambalaj: Cutie stabilă
 Standard: DIN 862
 Citire comutabilă: mm / inch
 Tijă de adâncime: Plat
 Clasă de protecție IP: IP 67
 Aplicație radio: Aplicație HCT Mobile
 Aplicație radio: HID (Human Interface Device)
 Citire: 0,01 mm
 Citire: 0,0005 inch
 Eroare de toleranță: 0,03 mm
 Lungimea ciocului: 40 mm
 Aplicație radio: Aplicație HCT Mobile
 Aplicație radio: HID (Human Interface Device)

Descriere tehnică

Tijă adâncime existentă	da
Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby	da
Lungimea ciocului	40 mm
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	0,03 mm
Tijă de adâncime	Plat
Decuplare automată	da
Standard	DIN 862
Tip de baterii	Celulă buton
Serie	HCT
Comutare Stand-by	da
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11,5 mm
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032

Citire comutabilă	mm / inch
Calibrarea	A1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Dimensiune internațională	CR2032
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkKS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	011050 200
Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	011030 200
Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkKS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Capac pentru șubler Tip B	412237 B