

Garant**Șubler digital HCT IP67 cu bluetooth, Domeniu de măsurare: 200 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 412780 200 |
| GTIN | 4062406286729 |
| Clasa articolului | 41A |

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP67 cu **bluetooth**. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5mm**. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat la modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero.

Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mână confortabilă**.

Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Pentru o operare simplă, există aplicația Connected Tools (HCT) de la Hoffmann Group, opțională și gratuită, pentru Android și iOS.

Avantaj:**HCT - Hoffmann Connected Tools**

Avantajele transmiției radio cu bluetooth:

- **Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicația dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.**
- **Libertate de mișcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.**
- **Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe mașină și transmisie prin radio către aplicația dumneavoastră.**
- **Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.
 Ambalaj: Cutie stabilă
 Standard: DIN 862
 Citire comutabilă: mm / inch
 Tijă de adâncime: Plat
 Clasă de protecție IP: IP 67
 Aplicație radio: Aplicație HCT Mobile
 Aplicație radio: HID (Human Interface Device)
 Citire: 0,01 mm
 Citire: 0,0005 inch
 Eroare de toleranță: 0,03 mm
 Lungimea ciocului: 50 mm
 Aplicație radio: Aplicație HCT Mobile
 Aplicație radio: HID (Human Interface Device)

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------|
| Valoarea de măsurare și punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby | da |
| Standard | DIN 862 |
| Lungimea ciocului | 50 mm |
| Citire | 0,0005 inch |
| Tijă de adâncime | Plat |
| Tip de baterii | Celulă buton |
| Tijă adâncime existentă | da |
| Calibrarea | A1 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Decuplare automată | da |
| Domeniu de măsurare | 0 - 200 mm |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081560 CR2032 |
| Serie | HCT |
| Comutare Stand-by | da |
| Înălțime cifre afișaj LCD | 11,5 mm |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Eroare de toleranță | 0,03 mm |
| Citire | 0,01 mm |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Aplicație radio | Aplicație HCT Mobile |
| Aplicație radio | HID (Human Interface Device) |
| Dimensiune internațională | CR2032 |
| Interfață | Interfață Bluetooth |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Material | Oțel inoxidabil, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Șubler universal |

Servicii

| | |
|--|------------|
| Semnătură inscripționată cu laser Tip | 018940 |
| Calibrare DAkKS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 011050 200 |
| Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 011030 200 |
| Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021000 200 |
| Calibrare DAkKS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021010 200 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Șurub pentru suport de măsurător de adâncime | 412236 |
| Capac pentru șubler Tip B | 412237 B |