

**Garant****Șubler digital de adâncime HCT IP67 cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418684 150
GTIN	4062406286750
Clasa articolului	41A

**Descriere****Execuție:**

**Afișaj LCD foarte mare, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor de 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mână confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5 mm, lungime 5 mm. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii). Model **cu bluetooth.** Pentru o operare simplă, există aplicația Connected Tools (HCT) de la Hoffmann Group, opțională și gratuită, pentru Android și iOS.

**Avantaj:****HCT - Hoffmann Connected Tools**

Avantajele transmiterii radio cu bluetooth:

- **Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicația dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.**
- **Libertate de mișcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.**
- **Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe mașină și transmisie prin radio către aplicația dumneavoastră.**
- **Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.**

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

**Descriere tehnică**

Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	0,01 mm
Calibrarea	A1
Citire comutabilă	0,0005 inch
Eroare de toleranță	0,03 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Interfață	Interfață Bluetooth®
Secțiunea riglei de măsurare	16×4 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11,5 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Serie	HCT
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	HCT Mobile App
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Funcție Preset (presetare)	da
Decuplare automată	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Șublere de adâncime

**Servicii**

Calibrare Șubler / șubler de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm

021000 200

Calibrare acreditată (de ex. DAkkS) Șubler / șubler de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm

021010 200

**Accesorii**

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Talpă suplimentară 300 mm

418610

Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm

418630