

**Garant****ZCMX 080304, Categorie: HBZ025**

## Date comandă

Numărul de comandă	268425 HBZ025
GTIN	4062406286927
Clasa articolului	21E

## Descriere

### Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru  $\varnothing$  sculei  $D_c$ : 16 mm

Categorie: HBZ025

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 210 m/min

## Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 080304
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	PVD
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 210 m/min
Categorie	HBZ025

Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire