

**Mitutoyo****Micrometru digital de exterior IP65 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 125-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863**. Afișaj LCD foarte mare (7,5 mm) pentru citire rapidă, fără erori, blocare a tastaturii. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. **Model cu protecție contra șocurilor**. Tijă de măsurare calită și rectificată.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 etalon de reglare de la Ref. 25&minus;50.

**Accesorii opționale:**

Cod 421525 și 421527, cablu de date Cod 497445.

**Descriere tehnică**

Număr de baterii incluse	1
Citire	0,001 mm
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	3 μm
Domeniu de măsurare	125 - 150 mm
Pasul tijei	0,5 mm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Ø pivot	6,35 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022050 200
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022040 200