

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie de țevi Sârmă din oțel ondulată 0,15 mm, Ø periei: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	577980 8
GTIN	4017359004241
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată și spirală simplă. Perii din sârmă de oțel netedă, lungime totală 115 mm. Lungimea periei 80 mm, cu niplu filetat presat M6.

Aplicație:

Pentru curățarea țevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură și a cilindrilor. Pentru utilizare pe mașini (doar funcționare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 577990.

Descriere tehnică

Ø periei D ₁	8 mm
Lungimea totală L	115 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Suport	Niplu filetat
Grosimea perilor	0,15 mm
Tip produs	Perie de țevi

Accesorii

Prelungitor pentru perie de țevi cu niplu filetat M6 Filet M6	577993 M6
	577995 M6

Mâner din plastic pentru perii de țevi cu niplu filetat M6
Filet M6

Adaptor de filet M6 cu filet interior Ø cozii 6 mm Filet M6

577990 M6