

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie de țevi Sârmă din oțel ondulată 0,15 mm, Ø periei: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	577980 10
GTIN	4017359004265
Clasa articolului	57L

**Descriere****Execuție:**

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată și spirală simplă. Perii din sârmă de oțel netedă, lungime totală 115 mm. Lungimea periei 80 mm, cu niplu filetat presat M6.

**Aplicație:**

Pentru curățarea țevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură și a cilindrilor. Pentru utilizare pe mașini (doar funcționare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 577990.

**Descriere tehnică**

Ø periei D <sub>1</sub>	10 mm
Lungimea totală L	115 mm
Material garnitură	Sârmă de oțel
Suport	Niplu filetat
Grosimea perilor	0,15 mm
Tip produs	Perie de țevi

**Accesorii**

Prelungitor pentru perie de țevi cu niplu filetat M6 Filet M6	577993 M6
Adaptor de filet M6 cu filet interior Ø cozii 6 mm Filet M6	577990 M6

Mâner din plastic pentru perii de țevi cu niplu filetat M6  
Filet M6

---

577995 M6