

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Perie de țevi Sârmă de alamă ondulată 0,15 mm, Ø periei: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	577985 8
GTIN	4017359004418
Clasa articolului	57L

Descriere**Execuție:**

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată și spirală simplă. Perii din sârmă de oțel netedă, lungime totală 115 mm. Lungimea periei 80 mm, cu niplu filetat presat M6.

Aplicație:

Pentru curățarea țevilor, a grătarelor, a mufelor, a schimbătoarelor de căldură și a cilindrilor. Pentru utilizare pe mașini (doar funcționare pe dreapta), se recomandă adaptorul de filet Cod 577990.

Descriere tehnică

Ø periei D ₁	8 mm
Lungimea totală L	115 mm
Material garnitură	Sârmă de alamă
Suport	Niplu filetat
Grosimea perilor	0,15 mm
Tip produs	Perie de țevi

Accesorii

Adaptor de filet M6 cu filet interior Ø cozii 6 mm Filet M6	577990 M6
Prelungitor pentru perie de țevi cu niplu filetat M6 Filet M6	577993 M6

Mâner din plastic pentru perii de țevi cu niplu filetat M6
Filet M6

577995 M6