



Cărucior cu mâner de împingere, Tip: 1200



Date comandă

Numărul de comandă	919811 1200
GTIN	4017976012001
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platformă din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
Greutate	14 kg
Înălțimea platformei de încărcare	206 mm
Materialul roții	TPE
Capacitate portantă	250 kg

Tip	1200
Înălțime	910 mm
Lățime	1100 mm
Adâncimea platformei de încărcare	450 mm
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Adâncime	450 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere