



## Cărucior cu mâner de împingere, Tip: 1202



### Date comandă

Numărul de comandă	919811 1202
GTIN	4017976012025
Clasa articolului	96F

### Descriere

#### Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platformă din blat de lemn cu suprafață de decor de fag. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână) și anvelope TPE, butucuri cu rulment canelat cu bile.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

#### Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

### Descriere tehnică

Greutate	19 kg
Tip	1202
Adâncime	600 mm
Capacitate portantă	250 kg
Materialul roții	TPE

Înălțimea platformei de încărcare	206 mm
Înălțime	910 mm
Lățime	1250 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Ø roții	125 mm
Adâncimea platformei de încărcare	600 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere