


**Garant**

**Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, pânză (CER), Ø 100×100 mm, Granulație: 60**

**Date comandă**

Numărul de comandă	568463 60
GTIN	4062406287078
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

**Disponere în evantai a lamelelor** în jurul axului cilindrului de șlefuit. Dimensiuni standard Ø 100×100 mm resp. model îngust Ø 100×50 mm pentru prelucrarea suprafețelor mici. Orificiu de preluare Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

**Aplicație:**

**Granulație ceramică (CER)** ideală pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a aliajelor cu nichel. Rată ridicată de îndepărtare și șlefuire la rece.

**Notă:**

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100×50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

**Descriere tehnică**

Suport de material abraziv	Țesătură
Granulație	60
Turație recomandată	3700 min <sup>-1</sup>
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm
Ø găurii	19 mm
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		