

fetra[®]
...
...**Masă mobilă cu 2 platforme de încărcare până la 1200 kg, Tip: 12497****Date comandă**

Numărul de comandă	919865 12497
GTIN	4017976112497
Clasa articolului	96F

Descriere**Execuție:**

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, platforme din placaj de lemn, rezistent la apă, cu placă antialunecare serigrafică. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână), anvelope din cauciuc elastic de înaltă calitate (200×50 mm) în gri-albastru, nu lasă urme și rulmenți pe role.

Standard:**EN 1757-3****Culoare:**Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.****Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă	1200 kg
Lățime	910 mm
Greutate	54 kg
Înălțime platformă de încărcare inferioară	283 mm

Înălțime platformă de încărcare superioară	925 mm
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Adâncime	700 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	500 kg
Înălțime	925 mm
Ø roții	200 mm
Lățimea platformei de încărcare	700 mm
Tip	12497
Tip produs	Mese mobile