




Cărucior cu niveluri cu contrafișe tubulare pe 3 laturi și 4 suprafețe de încărcare, Tip: 8312-1



Date comandă

Numărul de comandă	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Clasa articolului	96F

Descriere

Execuție:

Țeavă de oțel și oțel profilat sudat, pereți frontali cu contrafișe tubulare verticale la intervale de 130 mm. Un perete longitudinal cu contrafișe tubulare pentru susținere. Platforme din plăci din blat de lemn cu suprafață de decor din fag. Rafturi reglabile la intervale de 100 mm. Raftul cel mai de jos nu este reglabil. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu blocaj), anvelope TPE și butucuri cu rulment canelat cu bile.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Albastru brilliant RAL 5007 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Egalizarea înălțimii la intervale: 100 mm

Înălțime: 1800 mm

Lățime: 1169 mm

Adâncime: 730 mm

Lățimea platformei de încărcare: 1000 mm

Adâncimea platformei de încărcare: 700 mm

Înălțime platformă de încărcare 1: 269 mm

Descriere tehnică

Ø roții	200 mm
Adâncime	730 mm
Capacitate portantă per raft	90 kg
Înălțime platformă de încărcare 1	269 mm
Lățimea platformei de încărcare	1000 mm
Lățime	1169 mm
Înălțime platformă de încărcare 2	669 mm
Înălțime platformă de încărcare 3	1069 mm
Capacitate portantă totală	600 kg
Înălțime platformă de încărcare 4	1469 mm
Înălțime	1800 mm
Adâncimea platformei de încărcare	700 mm
Greutate	95 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	100 mm
Tip produs	Cărucioare cu niveluri