

Garant

Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv (ZA), Ø 100×100 mm, Comparație granulație: 180

**Date comandă**

Numărul de comandă	568477 180
GTIN	4062406287108
Clasa articolului	51M

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni standard Ø 100×100 mm resp. model îngust Ø 100×50 mm pentru prelucrarea suprafețelor mici. Orificiu de prindere Ø 19 mm cu canal de pană multiplu.

Material abraziv deosebit de rezistent și structurat fin cu corindon cu zirconiu (ZA). Ideal pentru prelucrarea oțelului superior.

Aplicație:

Material abraziv fin pentru **lucrări ușoare de curățare** și pentru **finisarea uniformă a suprafețelor**.

Notă:

Pentru compensarea lățimii în cazul cilindrilor înguști Ø 100×50 mm, se folosește setul de inele distanțiere Cod 568439.

Descriere tehnică

Suport de material abraziv	Material abraziv de curățare
Comparație granulație	180
Turație recomandată	2800 min ⁻¹
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)

Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Ø cilindrilor	100 mm
Lățime cilindru	100 mm
Caracteristici nume produs	Ø 100×100 mm
Ø găurii	19 mm
Tip produs	Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	Indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	Indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		